







Todos los autorrefractores binoculares tienen la misma tecnología y algoritmo de medición, y por ello la exactitud de medición es la misma en toda la gama de modelos de equipos disponibles. Las diferencias son en movilidad y opciones de documentación, que se mencionan a continuación.

	<b>ESTACIONARIO</b> Para una sola habitación de examen	<b>PORTÁTIL</b> Para varias habitaciones de examen o diferentes puntos de atención	
			
	Autorefractómetro binocular plusoptiX A16	Autorefractómetro binocular plusoptiX S12C	Autorefractómetro binocular plusoptiX S12R
Informe de medición (Letter-size) & etiquetas autoadhesivos	sí	sí	sí
Interfaz LAN / WLAN	sí / sí	sí / sí	no / no
Compatibilidad software de la práctica / plusoptiXconnect	sí	sí	no
Interfaz por monitor externo	sí (DVI)	no	no
Suministro eléctrico	Fuente de alimentación médica (100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz)	6 x pilas AA recargables (Tamaño AA estándar)	6 x pilas AA recargables (Tamaño AA estándar)
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE			
Manejo mediante pantalla táctil	4,3 Pulgadas (resistiva)	5,7 Pulgadas (capacitiva)	4,3 Pulgadas (resistiva)
Peso	26,5 oz (0,75 kg)	35,3 oz (1,0 kg)	28,2 oz (0,8 kg)
Interfaces	4 x USB, IR, DVI, LAN (RJ-45), WLAN	2 x USB, IR, SD, WLAN	2 x USB, IR, SD
CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS			
Tecnología de medición	Fotoretinoscopia binocular infraroja con propia iluminación de 54 diodos leds		
Rango de medición	-7,00 a +5,00 dpt en pasos de 0,25 dpt		
Tamaño de pupila	3,0 a 8,0 mm en pasos de 0,1 mm		
Duración de la medición	dinámica, en promedio 0,5 segundos		
Distancia para la medición	3,3 pies ± 2 pulgadas (1 m ± 5 cm)		
Objetivo de fijación	Sonido warble y cara sonriente		
Certificaciones	  		
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO			
Garantía	Garantía „Libre de Preocupaciones“ (puede extenderse hasta 10 años desde la puesta en marcha inicial)		
Costo operativo	Nada, porque no requiere calibración ni mantenimiento		
Actualizaciones de software	Disponibles gratuitamente (Descarga en nuestra página web <a href="http://www.plusoptix.com">www.plusoptix.com</a> )		